

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other)		Nr - No.		
Sara Hedfors		POL-08:103		
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date	Rev	File
		2011-11-03	B	

180

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TT25/4 7-segment är en tid/temperaturskylt med 4 tecken och en teckenhöjd på 250 mm. Siffror samt kolon (:), plustecken (+), minustecken (-) och gradersymbol (°) kan visas.

TT25/4-7 är avsedd att automatiskt visa tid och temperatur.

#### TECKEN

4 tecken uppbyggda av 7-segment. Teckenhöjd är 250 mm. Läsavstånd är ca 100 meter.

#### LYSDIODER

TT25/4-7 är utrustad med 20 st ljusstarka AllnGaP ljusdioder (typ 1700 mCd) per segment. Diodernas spridningsvinkel är 70° horisontellt och 35° vertikalt. Diodfärg i stadardutförande är gul, 591 nm. (Alternativa färger röd, grön, blå eller vit).

#### LJUSREGLERING

TT25/4-7 har som standard automatisk steglös ljusreglering för optimal läsbarhet dag som natt.

#### TEMP

TT25/4-7 levereras med temperatursond som består av en fabrikskalibrerad krets med exakt temperaturvisning mellan -55°C och +75°C (mätfel ±0,5°C vid -10 till +85 °C). Max kabellängd mellan temperatursond och skylt är 25 meter.

#### TID

TT25/4-7 har en batteridrivna klocka med minst 5 års skydd mot strömavbrott. Inställning av tid sker med tryckknappar, automatiskt med GPS eller med PC (via RS232 / POLNET port alternativt Ethernet 10Base-T / 100Base-TX). Observera att GPS och PC-programvara inte ingår som standard vid leverans.

Med GPS sker omställning mellan sommartid och normalt tid automatiskt.

För PC och RS232 port: max avstånd 25 m,  
POLNET port: max avstånd 2500 m.



#### MONTERING


TT25/4-7 monteras enkelt med 4 st nitmuttrar M8 på ovansidan / undersidan av skylten.

#### SPECIFIKATION

Modell: TT25/4-7  
Mått: 920x390x90 mm  
Spänning: 230 V AC.  
Vikt: ca 15 kg.  
El/data utgångar höger gavel.  
Effektförbrukning: 220 Volt, max 45 VA.  
Kapsling: Strängpressad svart aluminium.  
Leverans: Komplet för direkt användning (med temperatursond).

Bruksanvisning på svenska.





Fästpunkter: 4 st M8 nitmuttrar i överkant och underkant